

**Garant****Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	114500 10
GTIN	4045197020451
Trieda položky	11B

**Popis****Prevedenie:****Zosilnené rozširovanie jadra.**

S ukazovateľom C.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Technický opis**

Posuv f v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	87 mm
Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	133 mm
Norma	DIN 338
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	72 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	HSS E
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	31	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		