

Garant**Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 8,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	114500 8,4
GTIN	4045197020291
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:****Zosilnené rozširovanie jadra.**

S ukazovateľom C.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D _c	8,4 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	75 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D _s	8,4 mm
Celková dĺžka L	117 mm
Norma	DIN 338
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	62,4 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	HSS E
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	31	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	12	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		