

uvex**Ochranná helma uvex pheos B-WR, Farba: BLUE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097811 BLUE
GTIN	4031101510286
Trieda položky	04U

Popis**Prevedenie:**

Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) s **tromi variabilnými vetracími otvormi** pre vysoký komfort pri nosení. **Dodatočný otvor na prednej strane prilby** ponúka možnosť upevnenia čelovky. **Odolnosť voči chladu do -30 °C** a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

- **6-bodový popruh**
- **30 mm upínanie euro-slot**
- **Potítka zo syntetickej kože**
- **Rovný tvar**
- **S otočným zámkom**

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

Norma:

DIN EN 397

Špecifikácia:

Odolnosť voči chladu do -30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

Náhradný diel:

Č. 097820 potítka zo syntetickej kože.

Technický opis

Farba	modrá
-------	-------

odolné voči chladu	do -30 °C
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
6-bodové textilné zavesenie	áno
Klipy na osadenie prídavných častí	áno
Hmotnosť	406 g
možné pripevnenie čelovky	áno
Veľkosť	52 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Materiál pláštá prilby	HDPE
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítko z umelej kožeuvex pheos / airwing	097820
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X2	097756 X2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X1	097756 X1

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série
Peltor™ X Typ X3

097756 X3

Mušľová ochrana sluchu Typ HELMET

097795 HELMET