

Garant**Korunkový vrták TK vysoký, Ø DC: 46mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 118400 46 |
| GTIN | 4045197037008 |
| Trieda položky | 11C |

Popis**Prevedenie:**

Vrtacia korunka a stopka z jedného kusu (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.

Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.

Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.

Šírka rezu 2 mm pri všetkých veľkostiach. Ø tolerancia: **+0,10 / -0,05 mm**.

Rozmer L: **veľ. ≤ 55 = 35 mm / veľ. 60 = 60 mm**.

Použitie:

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).

Na plochý materiál s maximálnou hrúbkou 4 mm a rúry s hrúbkou steny do 4 mm.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Menovité -Ø D _c | 46 mm |
| Ø stopky | 10 mm |
| Dĺžka L | 35 mm |
| Prevedenie | vysoký |
| Rezný materiál | HM |
| Norma | Výrobná norma |
| Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
| Ø tolerancia | -0,05 / 0,1 mm |

| | |
|----------------|-----------------|
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Korunkový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 70 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 50 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 50 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 35 | M |
| Grafit, GRP, CFRP | vhodný | 80 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |