

**Garant****Korunkový vrták TK vysoký, Ø DC: 55mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118400 55
GTIN	4045197037060
Trieda položky	11C

**Popis****Prevedenie:**

**Vrtacia korunka a stopka z jedného kusu** (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.

**Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta** na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.

Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.

Šírka rezu 2 mm pri všetkých veľkostiach. Ø tolerancia: **+0,10 / -0,05 mm**.

Rozmer L: **vel. ≤ 55 = 35 mm/vel. 60 = 60 mm**.

**Použitie:**

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).

Na plochý materiál s maximálnou hrúbkou 4 mm a rúry s hrúbkou steny do 4 mm.

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	55 mm
Ø stopky	10 mm
Dĺžka L	35 mm
Prevedenie	vysoký
Rezný materiál	HM
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Ø tolerancia	-0,05 / 0,1 mm

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	M
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		