

**Garant****Korunkový vrták TK ploché, Ø DC: 68mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 118500 68     |
| GTIN             | 4045197037534 |
| Trieda položky   | 11C           |

**Popis****Prevedenie:**

**Vrtacia korunka a stopka z jedného kusu** (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.

**Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta** na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.

Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.

Šírka rezu 2 mm pri všetkých veľkostiach. Ø tolerancia: **+0,10 / -0,05 mm**.

Rozmer L: **všetky veľ. = 8 mm**.

**Použitie:**

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).

Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 4 mm.

**Technický opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Menovité -Ø D <sub>c</sub> | 68 mm         |
| Ø stopky                   | 13 mm         |
| Dĺžka L                    | 8 mm          |
| Prevedenie                 | ploché        |
| Rezný materiál             | HM            |
| Norma                      | Výrobná norma |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Stopka         | Stopka s tromi upínacími plochami |
| Ø tolerancia   | -0,05 / 0,1 mm                    |
| Farebný krúžok | bez                               |
| Druh produktu  | Korunkový vrták                   |

## Údaje o užívatelovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 70             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 50             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 50             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 35             | M       |
| Grafit, GRP, CFRP            | vhodný            | 80             | N       |
| Uni                          | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |
| suché                        | vhodný            |                |         |