



## Korunkový vrták TK ploché, Ø DC: 16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 118505 16     |
| GTIN             | 4045197673824 |
| Trieda položky   | 12C           |

### Popis

#### Prevedenie:

**Vrtacia korunka a stopka z jedného kusu** (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.

**Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta** na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.

Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.

Šírka rezu 1,9 mm pri všetkých veľkostiach. Ø tolerancia: **+0,15 / -0,05 mm**.

Rozmer L: **všetky veľ. = 11,8 mm**.

#### Použitie:

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).

Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 5 mm.

### Technický opis

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Menovité -Ø D <sub>c</sub> | 16 mm                             |
| Ø stopky                   | 10 mm                             |
| Dĺžka L                    | 11,8 mm                           |
| Prevedenie                 | ploché                            |
| Rezný materiál             | HM                                |
| Norma                      | Výrobná norma                     |
| Stopka                     | Stopka s tromi upínacími plochami |
| Ø tolerancia               | -0,05 / 0,15 mm                   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farebný krúžok | bez             |
| Druh produktu  | Korunkový vrták |

## Údaje o užívatel'ovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 70             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 50             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 50             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 35             | M       |
| Grafit, GRP, CFRP            | vhodný            | 80             | N       |
| Uni                          | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |
| suché                        | vhodný            |                |         |