



## Automatická zvaračská maska Séria optrel® expert, Typ: E684



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097950 E684
GTIN	7640429870421
Trieda položky	09U

### Popis

#### Prevedenie:

**Zváračská maska E684** s plynulou reguláciou stupňa ochrany, dokonalou viditeľnosťou a farebnou stálosťou v celej oblasti zorného poľa je vhodná najmä na zváranie nad hlavou. S individuálne nastaviteľným **uhlom záberu** a **možnosťou nastavenia stupňa citlivosti** podľa pracovného prostredia. S **oneskorením otvorenia** pre pomalšie zosvetlenie po tmavom prostredí. **Prídavný režim brúsenia**. S **funkciou stmievania** na plynulý prechod z tmavého do svetlého stupňa.

- **Stupne ochrany v zatemnenom stave: 5 - 13 so zorným poľom HD. Plynulé nastavenie pomocou otočného gombíka**
- **Stupeň ochrany v jasnom stave: 4**
- **S lítiovou batériou 3 V (životnosť 3 000 hodín)**
- **Farba: strieborná**
- **Zorné pole zvaracieho filtra: 50 x 100 mm**

#### Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové zváranie, zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu), plazmové zváranie

#### Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

**Rozsah balenia:**

1 vonkajší nasadzovací štít, 1 vrečko na uloženie.

**Technický opis**

Typ	E684
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	100 - 2000 ms
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,17 ms
Klasifikácia podľa EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Druh produktu	Zváračská maska