

**HOLEX****Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm, bez povlaku, Ø DC: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118790 22
GTIN	4045197514905
Trieda položky	12D

**Popis****Prevedenie:**

Vhodný na všetky bežné magnetické vŕtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrušovanie. So stopkou Weldon – Ø 19 mm.

**HSS bez povrchovej úpravy** – cenovo výhodná alternatíva.

**Použitie:**

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vŕtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

**Rozsah balenia:**

Bez vyhadzovacieho kolíka.

**Upozornenie:**

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Ø stopky	19 mm
Hĺbka rezu	30 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma

Stopka	stopka Weldon
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Jadrový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	60	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		