

**HOLEX****Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 55 mm, TiAlN, Ø DC: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118820 13
GTIN	4045197606679
Trieda položky	12D

**Popis****Prevedenie:**

Vhodný na všetky bežné magnetické vrtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrosovanie. So stopkou Weldon – Ø 19 mm.

**HSS so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN** na zlepšenie rezných vlastností (zamedzenie vzniku návarov).

**Použitie:**

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vrtačkách na výrobu veľkých otvorov v ocelových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

**Rozsah balenia:**

**Bez** vyhadzovacieho kolíka.

**Upozornenie:**

- **Väčšie rozmery a korunkové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 110 mm, ako aj medzirozmery na vyžiadanie.**
- **Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).**

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Korunkový vrták

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
GG	vhodný	16	K
GGG	vhodný	19	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		