

HOLEX**Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm, bez povlaku, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118790 25
GTIN	4045197514936
Trieda položky	12D

Popis**Prevedenie:**

Vhodný na všetky bežné magnetické vrtáčky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrušovanie. So stopkou Weldon – Ø 19 mm.

HSS bez povrchovej úpravy – cenovo výhodná alternatíva.

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vrtáčkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah balenia:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Upozornenie:

- **Väčšie rozmery a korunkové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 110 mm, ako aj medzirozmery na vyžiadanie.**
- **Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).**

Technický opis

Menovité -Ø D _c	25 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Korunkový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	60	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		