



## Jadrový vrták TK Hĺbka rezu 35 mm, Ø DC: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	119000 20
GTIN	4014586240077
Trieda položky	03G

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysoko výkonný tvrdokovový** jadrový vrták s upínaním QuickIN.

**Celková dĺžka: 77 mm** pri všetkých veľkostiach vrtákov.

#### Vhodné pre:

Rýchlovýmenný systém pre časovo úspornú, bezklúčovú výmenu nástroja.

Vhodné pre jadrové vrtacie jednotky FEIN, s adaptérom tiež pre iné fabrikáty. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % – 60 %.

#### Rozsah balenia:

**Bez** strediaceho hrotu.

#### Upozornenie:

Jadrové vrtacie jednotky FEIN pozri č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – dielenské potreby. Pri použití jadrového vrtáka 119010 a 119000 je potrebný strediaci hrot 119019.

### Technický opis

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Rezný materiál	HM
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrú maximum	vhodný
mokrú minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný