

Garant**TK strediaci vrták A, bez povlaku, Ø DC k13: 6,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121000 6,3
GTIN	4045197038401
Trieda položky	11E

Popis**Prevedenie:**

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Menovité -Ø D _c	6,3 mm
Tolerancia stopky	h6
pre Ø obrobku	100 – 150 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	71 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k13
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé
Stopka	Valcová stopka s h6

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	70	K
CuZn	vhodný	160	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		