

HOLEX**Upínací čap Haas-Mikron R 3/45° bez vrtania utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308685 40
GTIN	4045197701015
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kuželom **DIN 69871/ISO 7388-1**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Ø hlavy D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Závit M	M16
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Vhodné pre strmé kužele	40
Celková dĺžka L	57 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40

Ø zväzku D	23 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308825 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40