

Garant**TK strediaci vrták A, TiAlN, Ø DC k13: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 121001 1 |
| GTIN | 4045197594570 |
| Trieda položky | 11E |

Popis**Prevedenie:**

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do **62 HRC**.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Menovité -Ø D _c | 1 mm |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,02 mm/ot, |
| Tolerancia stopky | h6 |
| pre Ø obrobku | 6 – 8 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Ø stopky D _s | 3,15 mm |
| Celková dĺžka L | 31,5 mm |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 333 |
| Typ | A |
| Tolerancia menovitého Ø | k13 |
| Uhol klesania | 60 Stupeň |
| Smer rezania | pravé |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Stopka | Valcová stopka s h6 |
| Vnútorné chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Strediaci vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 40 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 20 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 15 | H |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | 10 | H |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |