

Garant**Strediaci vrták HSS A, bez povlaku, Menovitý Ø DC k12: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	111000 8
GTIN	4045197000200
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.

Technický opis

pre Ø obrobku	150 – 250 mm
Tolerancia stopky	h7
Menovité -Ø D _c	8 mm
Počet rezných hrán Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm/ot,
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé
Stopka	Valcová stopka s h7

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		