

**duMONT****Pretláčacie trne pre klinové drážky HSS Lícovanie P9, Typ: 20F1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290406 20F1
GTIN	662600888121
Trieda položky	29J

**Popis****Použitie:**

Na vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885.

**Rozsah balenia:**

Pretláčacie trne vrátane potrebných príložíek.

**Upozornenie:**

- Pri veľmi odolných materiáloch zvýšte počet pretlačení alebo použite špeciálne pretláčacie trne (na vyžiadanie).
- Po 1. a 2. pretlačení z troch na chvíľu nadvihnite barana – pretláčací trň sa tak sám vystredí.
- Pretláčacie trne s povrchovou úpravou alebo rozmermi v palcoch sú k dispozícii na vyžiadanie.
- PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).
- Vel. 28, 32 a 36 je možné dodať na vyžiadanie v krátkom čase.

**Technický opis**

Počet priechodov	4
Celková dĺžka v oceli	25 - 150 mm

Šírka klinovej drážky	20 mm
Hĺbka klinovej drážky	4,9 mm
Dĺžka ihly	505 mm
pre $\varnothing$ otvorov podľa DIN 6885	65 - 75 mm
Zadná šírka	25,72 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke	4000 kg
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretláčací nástroj

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		