

Garant**Flexibilný diamantový leštiaci pilník CaraFin Diamant, Zrnitosť: D126µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529115 D126
GTIN	4045197994653
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Leštiaci pilník s **flexibilným kovovým telom**. Horná strana je z **elastického PU materiálu**, na jednej strane je vrstva s diamantovým zrnom. Veľmi homogénny výbrus vďaka multikryštalickým diamantom.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Použitie:

Ideálne pre leštiace práce na konkávných a konvexných povrchoch. Vhodné pre **tvrdé materiály, ako napríklad tvrdý kov, liatina, kalená oceľ, keramika a farebné kovy**.

Technický opis

Zrnitosť	D126
Stupeň jemnosti	Predleštenie
Brusivo	Diamant
Skratka pre brúsivo	D
Šírka	14 mm
Dĺžka	165 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
Karbid volfrámu (HM)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Nátery	vhodný
Uni	vhodný