

**Garant****Diamantová leštiaca utierka CaraFin mäkká, 150×180 mm, Zrinitosť: D0,25µm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	552785 D0,25
GTIN	4045197994615
Trieda položky	51G

## Popis

### Prevedenie:

**Diamantové leštiace nástroje CaraFin** potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Mäkká handrička na **zrkadlovú politúru podľa obrysov** koncových povrchov **mäkkých materiálov a** materiálov citlivých na škrabance.

### Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

**Diamantové leštiace utierky** (mikrovlákno) potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**.

### Použitie:

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

## Technický opis

Rozmery	150×180 mm
Skratka pre brúsivo	D
Zrinitosť	D0,25
Materiál	mikrovlákno

Stupeň jemnosti	Politúra s vysokým leskom
Dĺžka	180 mm
Šírka	150 mm
Atribút Názov produktu	150×180 mm
Druh produktu	Leštiaca handrička

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		