

Garant**Diamantové leštiace prúžky CaraFin samolepiaci, 25×120 mm, Zrnitosť: D15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557521 D15
GTIN	4045197994707
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Leštiace prúžky, **samolepiace**. Horná strana je z **elastického PU materiálu**, na jednej strane je vrstva s monokryštalickým diamantom.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Vyrobené z vysoko kvalitnej **elastickej polyuretánovej peny**.

Použitie:

S pružným držiakom brúsneho pásu č. 557900.

Vhodné na mokré a suché leštenie. **Koncová politúra** mäkkých a tvrdých materiálov. Pracujte s nízkym prítlakom.

Vhodné pre:

Pružný držiak brúsneho pásu č. 557900.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	D
Dĺžka	120 mm
Šírka	25 mm
Rozmery	25×120 mm
Úroveň leštenia	Koncová politúra

Atribút Názov produktu	25×120 mm
Druh produktu	Leštiaci blok

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		