

HOLEX**Súprava ručných výstružníkov, č. 160150 s boxom H7, Počet výstružníkov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	160175 6
GTIN	4045197994806
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

S **ľavotočivou špirálou** 7 – 8° a dlhým nábehom nad 1/5 dĺžky britov. Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom pre okrúhly otvor bez známok chvenia. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník.

Použitie:

Pre priechodné otvory (nie pre slepé otvory). Vhodné aj pre prerušované otvory.

Obsah:

1 ručný výstružník: Veľ. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Rozsah balenia:

6-dielna súprava ručných výstružníkov s boxom.

Technický opis

Počet výstružníkov	6
Tolerancia vrtania	H7
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 206 B

Uhol sklonu zubov	7-8 Stupeň
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 6	160150 6
Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 10	160150 10
Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 5	160150 5
Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 8	160150 8
Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 3	160150 3
Ručný výstružníkH7 Menovité -Ø DC 4	160150 4