

Garant**Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 200Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657460 200
GTIN	4045197996015
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie hodnôt požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho nástroja 657455 veľ. 1 spolu s vhodným skúšobným prístrojom.

Pevne zabudovaná **prepínateľná račňa** s vyhadzovačom – **pre ťahovanie doprava a dolava**. Momentový kľúč len na uvoľnenie doprava.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 2% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Hmotnosť	800 g
Rozsah krútiaceho momentu	50 - 200 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Maximálny uťahovací moment	200 Nm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	446 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	351,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400
Nastavenie Momentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET

Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000
Príslušenstvo	
Klúč na nastavenie krútiaceho momentu Typ 1	657455 1