

Garant**Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 25Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657460 25
GTIN	4045197995988
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie hodnôt požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho nástroja 657455 veľ. 1 spolu s vhodným skúšobným prístrojom.

Pevne zabudovaná **prepínateľná račňa** s vyhadzovačom – **pre ťahovanie doprava a doľava**. Momentový kľúč len na uvoľnenie doprava.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 2% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Maximálny ťahovací moment	25 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 25 Nm
Hmotnosť	280 g
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Celková dĺžka L	205 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	141 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000

020090 400

Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkkS a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Kľúč na nastavenie krútiaceho momentu Typ 1	657455 1
---	----------