

Garant**Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 50Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657460 50
GTIN	4045197995995
Trieda položky	61E

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie hodnôt požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho nástroja 657455 veľ. 1 spolu s vhodným skúšobným prístrojom.

Pevne zabudovaná **prepínateľná račňa** s vyhadzovačom – **pre ťahovanie doprava a dolava**. Momentový kľúč len na uvoľnenie doprava.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 2% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 Nm
Hmotnosť	340 g
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	208 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	276 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice
Maximálny uťahovací moment 400

020090 400

020020 1000

Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	
NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Klúč na nastavenie krútiaceho momentu Typ 1	657455 1
---	----------