

Garant**Diamantová leštiaca huba CaraFin, 125×175 mm, Zrnitosť: D3µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557515 D3
GTIN	4045197995865
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

CaraFin Diamant leštiaca huba (EVA) s **otvorenou štruktúrou**, neopotrebuje sa.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Vyrobené z vysoko kvalitnej **elastickej polyuretánovej peny**.

Použitie:

Ručná **koncová politúra podľa obrysov, resp. lesklá politúra** leštených povrchov akéhokoľvek **tvrdého materiálu a farebných kovov**. Rýchla politúra vďaka vysokej účinnosti rezania.

Vhodné na mokré a suché leštenie.

Technický opis

Šírka	125 mm
Rozmery	125×175 mm
Dĺžka	175 mm
Skratka pre brúsivo	D
Úroveň leštenia	Lesklá politúra
Séria	CaraFin

Atribút Názov produktu	125×175 mm
Druh produktu	Leštiaci blok

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		