



## Prístroj na meranie klimatických veličín súprava na meranie prúdenia vzduchu, Typ: FR



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474162 FR
GTIN	4029547019371
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 **na meranie prietoku a objemovému toku vo vetracích potrubiach (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Meracia sonda s lopatkovým kolieskom 16 mm na meranie veľkých prúdov vzduchu 50 m/s.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 č. 474141 veľ. 440, 3 x batérie Mignon typu AA, USB kábel, kufrík č. 474161 veľ. K a kalibračný protokol. IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Technický opis

Rozsah merania	0,6 - 50 m/s
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty)	±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s) m/s

Prevádzková teplota	-10 - 70 °C
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	3
Typ batérií	Mignon, AA
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Prístroj na meranie klimatických veličín

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6