



Prístroj na meranie klimatických veličín súprava na meranie vlhkosti/teploty, Typ: FT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 474164 FT |
| GTIN | 4029547019395 |
| Trieda položky | 47B |

Popis

Prevedenie:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 a sonda vlhkosti a teploty **na meranie vlhkosti a teploty v skladoch, chladiacich priestoroch, pracoviskách a vo vetracích potrubíach.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Prístroj na meranie klimatických veličín Testo 440 č. 474141 veľ. 440, 3 × batérie Mignon typu AA, USB kábel, sonda vlhkosti a teploty č. 474148 veľ. FT, kufrík č. 474161 veľ. K a kalibračný protokol.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť | ±2 % |
| Najväčšia prípustná chyba Teplota | ±0,5 °C |
| Merací rozsah Teplota | -20 - 70 °C |
| Merací rozsah relatívna vlhkosť | 0 - 100 % |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Typ batérií | Mignon, AA |
| Počet obsiahnutých batérií | 3 |
| Kalibrácia | Cena na vyžiadanie |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Druh produktu | Senzory vlhkosti a teploty |

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6