



Súprava skrutkovačov pre Torx®, Classic, plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	625758 3
GTIN	7610733273867
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Rukoväť a čepel' **kompletne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (Ø čepele = Ø izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Obsah:

Po 1 skrutkovači č. 625753: Veľ. TX10; TX15; TX20

Technický opis

Počet skrutkovačov	3
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný Profil Torx® TX20

625753 TX20

Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný Profil Torx® TX10

625753 TX10

Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný Profil Torx® TX15

625753 TX15