

Garant**Strediaci vrták HSS B, bez povlaku, Menovitý Ø DC k12: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	111520 2,5
GTIN	4045197000910
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.

S dodatočným ochranným zahĺbením (ochranný uhol 120°), so špirálovými drážkami.**Technický opis**

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Menovitý -Ø D _c	2,5 mm
pre Ø obrobku	20 – 30 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h7
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 333
Typ	B
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania	120 Stupeň
Smer rezania	pravé

Stopka	Valcová stopka s h7
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		