



## Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M12BPRT, Typ: M12BPRT



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Trieda položky	03L

### Popis

**Prevedenie:**

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

**Výhoda:**

- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Integrovaný klip na opasok.

**Rozsah balenia:**

Vrátane lítiovo-iónového akumulátora č. 073814 MB12 a nabíjačky v plastovom kufríku, náustky 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840. Verziu bez akumulátora a bez nabíjačky nájdete pod č. 770450 M12BPRT-0.

### Technický opis

pre slepé nity všetkých materiálov do	4,8 mm
Sila sádzania	9000 N
Zdvih stroja	20,32 mm

Hmotnosť vrátane batérie	2,1 kg
Napätie akumulátora	12 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	2 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Súprava čelustí Typ 1	770452 1
Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Súprava náhradných náustkov4-dielne Počet dielov 4	770451 4
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC