


MIRKA**Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Multiperforácia, Ø 150 mm, Zrnitosť: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567557 500 |
| GTIN | 6416868702996 |
| Trieda položky | 56M |

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips s **papierovým podkladom**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnemu upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom **MIRKA IRIDIUM®** so zmesou z keramického zrna (CER) a zrna oxidu hlinitého (A), povrchová vrstva odpudzujúca prach, vysoký úberový výkon a životnosť.

Použitie:

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestraný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

Ideálny pre **mäkké a tvrdé povrchy**.

Technický opis

| | |
|-----------|----------------|
| Zrnitosť | 500 |
| Ø kotúčov | 150 mm |
| Séria | MIRKA IRIDIUM® |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Brusivo | Keramické zrno (CER) |
| Brusivo | Minerálne častice oxidu hlinitého (A) |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 150 mm |
| Odsávanie prachu možné | áno |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |