


MIRKA**Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Multiperforácia, Ø 150 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567557 40
GTIN	6416868234961
Trieda položky	56M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips s **papierovým podkladom**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnemu upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom **MIRKA IRIDIUM®** so zmesou z keramického zrna (CER) a zrna oxidu hlinitého (A), povrchová vrstva odpudzujúca prach, vysoký úberový výkon a životnosť.

Použitie:

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

Ideálny pre **mäkké a tvrdé povrchy**.

Technický opis

Zrnitosť	40
Séria	IRIDIUM®
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)

Brusivo	Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Odsávanie prachu možné	áno
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		