



## LED vrecková lampa EX s batériou, Typ: EX4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Trieda položky	04B

### Popis

#### Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX. Svetlá novej série LED Lenser EX sú nielen prachotesné, ale aj vodoodolné. Praktická ceruzková lampa s nízkou hmotnosťou a tlakovým spínačom.

#### Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	2
Typ batérií	Micro, AAA
Hmotnosť	65 g
Svetelný tok	50 lm
Trvanie osvetlenia	7 h
Označenie výrobcu	EX4
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Farba puzdra	žltá
Rozsah balenia s puzdrom na opasok	nie
Ø hlavy	20 mm
Advanced Focus System (AFS)	nie

Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Celková dĺžka	140 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Svetelný rozsah	35 m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3