



LED vrecková lampa EX s batériou, Typ: EX7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX. Svetlá novej série LED Lenser EX sú nielen prachotesné, ale aj vodoodolné. Bateria s patentovanou technológiou Advanced Focus System na zaostrovanie svetelného kužela. Pohodlný spínač „Magnetic Switch“ na jednoduché ovládanie v rukaviciach a s ochranným vybavením.

Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Typ batérií	Micro, AAA
Označenie výrobcu	EX7
Počet obsiahnutých batérií	3
Svetelný tok	60 - 200 lm
Trvanie osvetlenia	16 - 45 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Hmotnosť	232 g
Rozsah balenia s puzdrom na opasok	nie
Ø hlavy	41 mm

Farba puzdra	žltá
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Advanced Focus System (AFS)	áno
Celková dĺžka	161 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Svetelný rozsah	70 - 120 m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3