

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M29X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130000 M29X0,35
GTIN	4045197999498
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	87 mm
Ø závit	29 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	28,65 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 376
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M29×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník