

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M22X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130000 M22X1,25
GTIN	4045197998958
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závit	22 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	20,75 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	66 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	1,25 mm
Norma	DIN 376
Druh závitov	MF
Veľkosť závitov	M22×1,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník