

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M8X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130000 M8X0,5 |
| GTIN | 4045197997937 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------|------------|
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |

| | |
|--------------------------|---|
| Norma | DIN 371 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 6,2 mm |
| Stúpanie závitov | 0,5 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závitú | 24 mm |
| Ø závitú | 8 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 7,5 mm |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Druh závitú | MF |
| Veľkosť závitú | M8x0,5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |