

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, Typ: S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212883 S
GTIN	4045197625847
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,45 mm
Typ	S
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	4.76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT090416ZDER
Typ	HB4420
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,7 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Povrchová úprava	PVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		