

**Garant****Presný TK NC navrtávak 90°, bez povlaku, Ø DC h6: 3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	1210193
GTIN	4045197647634
Trieda položky	11E

## Popis

**Prevedenie:****Samostredenie** vďaka **geometrii 1 reznej hrany** vedie **k najvyššej presnosti odpichu**.**Použitie:**S uhlom hrotu **90°** na navrtávanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším Ø.**Upozornenie:**

Nastavte otáčky na skutočný Ø otvoru (nie všeobecne na vonkajší Ø vrtáka).

**Všímajte si hodnotu posuvu  $f = 0,015$  mm/ot!**

## Technický opis

Dĺžka napínacích drážok $L_c$	6 mm
Menovité -Ø $D_c$	3 mm
Posuv $f$ v oceli $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Ø stopky $D_s$	3 mm
Celková dĺžka $L$	32 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Tolerancia menovitého Ø	h6

Uhol špičky	90 Stupeň
Počet rezných hrán Z	1
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		