

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.0-80**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Stúpanie závitov	0,318 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	80
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø závit	1,524 mm
Hĺbka závit	3,81 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	0-80 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník