

Garant

Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.1/16-16

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 130051 2.1/16-16 |
| GTIN | 4062406000103 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------------|
| Stúpanie závitov | 1,588 mm |
| Celková dĺžka L | 140 mm |
| Ø otvoru pod závit | 51 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 32 mm |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Rezný materiál | HSS |
| Ø stopky D _s | 40 mm |
| Ø závit | 52,387 mm |
| Počet napínacích drážok | 6 |
| Chodov na palec | 16 |
| Hĺbka závit | 78,58 mm |
| Druh závit | UNS-LH |
| Veľkosť závit | 2.1/16-16 UNS LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |