

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M17X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M17X2
GTIN	4062406001360
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	15 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	125 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	51 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Ø závitú	17 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M17×2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník