

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M26X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M26X0,35
GTIN	4062406002015
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	25,65 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závitů	78 mm
Stúpanie závitů	0,35 mm
Norma	DIN 376
Ø závitů	26 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M26x0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník