

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M2,5X0,45****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M2,5X0,45
GTIN	4062406000462
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	50 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	7,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,45 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	2,5 mm
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M2,5×0,45
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník