

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M19X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M19X2
GTIN	4062406001537
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	140 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	17 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Norma	DIN 376
Ø závitu	19 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitu	57 mm
Druh závitu	MF-LH
Veľkosť závitu	M19×2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník