

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M12X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M12X0,75
GTIN	4062406000943
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	11,25 mm
Hĺbka závitú	36 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,75 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M12×0,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník