

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M3X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M3X0,35
GTIN	4062406000479
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	56 mm
Ø závit	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Hĺbka závit	9 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,35 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M3×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník