

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M3,5X0,6**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130001 M3,5X0,6
GTIN	4062406000516
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Stúpanie závitov	0,6 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závit	3,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	10,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M3,5×0,6
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník