

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M28X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M28X0,5
GTIN	4062406002190
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	28 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	27,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	0,5 mm
Hĺbka závitov	84 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M28×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník