

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M1,6X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M1,6X0,25
GTIN	4062406000301
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	4,8 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm
Stúpanie závitov	0,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	40 mm
Ø otvoru pod závit	1,35 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø závit	1,6 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Norma	DIN 371
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M1,6×0,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník